

LENOX 

VERSA PRO™

**Univerzální karbidový
pilový pás pro
běžné řezání**





VERSA PRO™

Univerzální karbidový pilový pás
pro běžné řezání

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Vhodně zvolený druh karbidu se zvýšenou pevností udržuje ostrou řeznou hranu

Multi-třísková konstrukce zubů vyvažuje třískové zatížení a snižuje řezné síly


SNADNÉ POUŽITÍ BEZ ZÁBĚHU*

Honovaná řezná hranu minimalizuje štípání zubů a odstraňuje nutnost záběhu pásu

VYNIKAJÍCÍ POVRCH

Přesně broušené karbidové břity mají čisté, ostré hrany zajišťující hladší povrch řezu

* Záběh doporučený pro kusy větší než 10" (254 mm)



ŠÍŘKA X TLOUŠŤKA		TPI				
PALCE	MM	0.9/1.1	1.0/1.4	1.4/2.0	2/3	3/4
1-1/4 x 0,042	34 x 1,07			●	●	●
1-1/2 x 0,050	41 x 1,27			●	●	
2 x 0,063	54 x 1,60	●	●	●	●	
2-5/8 x 0,063	67 x 1,60	●	●	●		
3 x 0,063	80 x 1,60	●				



POUŽITÍ

Hliník / neželezné kovy	Nástrojové oceli
Uhlíkové oceli	Nerezové oceli
Ložiskové oceli	Slitiny titanu
Tvářené oceli	Slitiny niklu
Legované oceli	




NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ PÁS OD FIRMY LENOX

ŘEŽE ŠIROKOU ŠKÁLU KOVŮ

VHODNÝ NA RŮZNÉ TVARY A VELIKOSTI MATERIÁLŮ

FUNGUJE NA VŠECH NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH PÁSOVÝCH PILÁCH



HONOVANÁ HRANA ZUBU


Honovaná řezná hrana minimalizuje štípání zubů a odstraňuje nutnost záběhu* pásu

* Záběh doporučený pro kusy větší než 10" (254 mm)

VÝBĚR KARBIDOVÝCH ZUBŮ

PALCE MM	ŠÍŘKA NEBO PRŮMĚR ŘEZU															
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	16	18	20+		
25	50	75	100	125	150	175	200	250	275	350	400	450	500+			
									0.9/1.1							
								1.0/1.4								
							1.4/2.0									
				2/3												
					3/4											

VÝSLEDKY ZKOUŠEK *VERSA PRO™* 54 MM X 1,6 X 1,4/2,0 NA NÁSTROJOVÉ OCELI H-13



Poznámka: Konkurenční pásy byly zaběhnuty na třech řezech při 70 % posuvu / rychlosti.
VERSA PRO™ - bez záběhu

Parametry interní zkoušky

Pila KASTOtec AC5 / chladiivo 10:1

Řezání kulatiny o průměru 6" (152,4 mm) z nástrojové oceli H-13

Rychlost pásu – 220 stop/min (67 m/min), posuv – 2,2 palce/min (55,9 mm/m)

Výsledky se mohou měnit podle řezných podmínek a očekávání uživatele.

Obraťte se na technickou podporu LENOX, kde vám poskytneme doporučení pro vaši konkrétní aplikaci.